

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku M-Print® PRO pro Windows optimalizuje práci se značením.

- Štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách
- Díky pružnému materiálu a tlusté vrstvě lepidla mohou být THM GEW použity na zahnutých nebo kulatých předmětech, jako jsou kabely a hadice.
- Značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů Simatic 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.
- Značení pomocí termotransferových tiskáren THM MultiMark nebo THM MultiMark Plus

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 28 x 28 mm, Bílá
Objednací číslo	2539410000
Typ	THM ET 28/28 WS
GTIN (EAN)	4050118570182
Množství	1 500 ks

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,35 mm	Hloubka (v palcích)	0,014 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1,102 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Čistá hmotnost	0,387 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50
Trvalá provozní teplota, max.	100		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polypropylen
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Šířka	28 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM ET 28/28 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	6448880000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	