

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Průchozí svorka, PUSH IN, lze zapojit, 4 mm ² , 32 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky	2540050000
Typ	APGTB 4 FT 2C/1
GTIN (EAN)	4050118551877
Množství	100 ks

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	39,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,555 inch
Hloubka včetně DIN lišty	40,5 mm	Výška	59,5 mm
Výška (v palcích)	2,343 inch	Šířka	6,1 mm
Šířka (v palcích)	0,24 inch	Čistá hmotnost	8,739 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	Lišta	TS 35
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	10 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	600 V	Velikost napětí C (CSA)	600 V
Velikost napětí D (CSA)	600 V	Velikost proudu B (CSA)	30 A
Velikost proudu C (CSA)	30 A	Velikost proudu D (CSA)	5 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-70089609		

Další technická data

Návod k instalaci	Nosná lišta	Otevřené strany	pravá
Příchytka	Ne	S připínacími kolíky	Ne
Typ montáže	TS 35	Typ upevnění	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²	Jmenovité DC napětí	800 V
Jmenovitý proud	32 A	Proud při maximu vodičů	32 A
Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-1	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,02 W
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	10 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	10 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	600 V	Velikost napětí C (cURus)	600 V
Velikost napětí D (cURus)	600 V	Velikost proudu B (cURus)	30 A
Velikost proudu C (cURus)	30 A	Velikost proudu D (cURus)	5 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max.	1,5 mm ²		
Dvojdutinka, max.	0,5 mm ²		
Délka odizolování	12 mm		
Délka tubusu pro dvojitou koncovku	Průřez připojení vodiče	min.	0,5 mm ²
		max.	1,5 mm ²
	Délka tubusu	max.	12 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1	Délka tubusu	min.	8 mm
		max.	10 mm
	Průřez připojení vodiče	min.	6 mm
		max.	0,5 mm ²
	Délka tubusu	max.	1 mm ²
		min.	12 mm
	Průřez připojení vodiče	max.	7 mm
		min.	1,5 mm ²
	Délka tubusu	max.	2,5 mm ²
		min.	15 mm
	Průřez připojení vodiče	max.	9 mm
		min.	4 mm ²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4	Délka tubusu	max.	6 mm ²
		min.	12 mm
	Průřez připojení vodiče	max.	0,5 mm ²
		min.	1 mm ²
	Délka tubusu	max.	12 mm
		min.	8 mm
	Průřez připojení vodiče	max.	1,5 mm ²
		min.	2,5 mm ²
	Délka tubusu	max.	12 mm
		min.	10 mm
	Průřez připojení vodiče	jmen.	4 mm ²
Měřidlo podle IEC 60947-1	A4		
Počet připojení	2		
Průřez propojení AWG, max.	AWG 12		
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26		
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm ²		
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²		
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	4 mm ²		

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²

Směr připojení vrchol

Typ připojení PUSH IN, lze zapojit

Typ připojení 2 Zásuvné připojení Plug-in

Upínací rozsah, max. 6 mm²Upínací rozsah, min. 0,14 mm²

Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35

Průřez propojení AWG, max. AWG 12

Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Návod k instalaci

Nosná lišta

Průřez propojení AWG, min.

AWG 26

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000897

ETIM 9.0 EC000897

ECLASS 12.0 27-14-11-20

ECLASS 14.0 27-25-01-17

ETIM 8.0 EC000897

ECLASS 11.0 27-14-11-20

ECLASS 13.0 27-25-01-17

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cURus) E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[User Manual APTB FT](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	438280000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4050118038750	Weidmueller, Žlutá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE OR	Verze
Číslo objednávky	412090000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248540525	Weidmueller, Oranžová
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	409820000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE GN	Verze
Číslo objednávky	438310000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4050118271812	Weidmueller, Zelená
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE BL	Verze
Číslo objednávky	438290000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4050118267327	Weidmueller, Modrá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE BR	Verze
Číslo objednávky	454900000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4050118323313	Weidmueller, Hnědá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/6 MC NE GR	Verze
Číslo objednávky	438330000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4050118323306	Weidmueller, Šedá
Množství	1 000 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WS 10/6 MC M SDR	Verze
Číslo objednávky	4018410000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248310883	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	
Typ	WS 10/6 M PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4007780000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118393187	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	
Typ	WS 10/6 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4046330000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782031	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	
Typ	WS 10/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4028460000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248367399	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysoko legované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	4749610000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Množství	1 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6 MC NE BR	Verze
Číslo objednávky	473551692	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143252	Allen-Bradley, Hnědá
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 MC NE RT	Verze
Číslo objednávky	473551686	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141920	Allen-Bradley, Červená
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4927530000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248574209	Allen-Bradley, Bílá
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	473551687	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141937	Allen-Bradley, Žlutá
Množství	600 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WS 12/6 MC NE BL	Verze
Číslo objednávky	4773551693	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143269	Allen-Bradley, Modrá
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4509900000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203467	Allen-Bradley, Bílá
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 MC NE OR	Verze
Číslo objednávky	4773551690	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143245	Allen-Bradley, Oranžová
Množství	600 ks	
Typ	WS 12/6 MC NE VI	Verze
Číslo objednávky	4773551689	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143238	Allen-Bradley, Fialová
Množství	600 ks	

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGSR 2.5/4	Verze
Číslo objednávky	4575780000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472998	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 2.5/4 - 8P	Verze
Číslo objednávky	4576000000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472929	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 2.5/4 - 4P	Verze
Číslo objednávky	4575900000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472967	
Množství	25 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 12/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007200000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118391886	
Množství	600 ks	

4 mm²



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APG 4/7	Verze
Číslo objednávky	4540520000	Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552638	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4/3-BG-BL-GN	Verze
Číslo objednávky	4540450000	Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová, Modrá,
GTIN (EAN)	4050118552560	Zelená
Množství	25 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 4 L	Verze
Číslo objednávky	2540360000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552461	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/4	Verze
Číslo objednávky	2540490000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552607	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4 MI	Verze
Číslo objednávky	2540580000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552690	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/4-3BG-GN	Verze
Číslo objednávky	2540440000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118552553	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4/6	Verze
Číslo objednávky	2540510000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552621	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4 L BL	Verze
Číslo objednávky	2540560000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118552676	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/2	Verze
Číslo objednávky	2540470000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 2, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552584	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4/9	Verze
Číslo objednávky	2540540000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552652	
Množství	20 ks	
Typ	APG 4 MI BL	Verze
Číslo objednávky	2540590000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118552706	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4 R BL	Verze
Číslo objednávky	2540620000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118552737	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/8	Verze
Číslo objednávky	2540530000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552645	
Množství	20 ks	
Typ	APG 4 R GN	Verze
Číslo objednávky	2540630000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118552744	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/3	Verze
Číslo objednávky	2540480000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552591	
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 4 L GN	Verze
Číslo objednávky	4540570000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118552683	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4 MI GN	Verze
Číslo objednávky	4540600000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118552713	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4 R	Verze
Číslo objednávky	4540610000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552720	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/10	Verze
Číslo objednávky	4540550000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552669	
Množství	20 ks	
Typ	APG 4/1	Verze
Číslo objednávky	4540460000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552577	
Množství	50 ks	
Typ	APG 4/5	Verze
Číslo objednávky	4540500000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118552614	
Množství	25 ks	
Typ	APG 4/5-3BG-BL-GN	Verze
Číslo objednávky	4540430000	Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová, Modrá,
GTIN (EAN)	4050118552546	Zelená
Množství	25 ks	

Kódovací prvky



Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGCE	Verze
Číslo objednávky	4514490000	Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Množství	50 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Příslušenství

4 mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEP 2C 4	Verze
Číslo objednávky	4051680000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118411782	
Množství	50 ks	
Typ	AEP 2C 4 BL	Verze
Číslo objednávky	4051690000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118411911	
Množství	50 ks	
Typ	AEP 2C 4 OR	Verze
Číslo objednávky	4051710000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118411690	
Množství	50 ks	

4 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/30 BL	Verze
Číslo objednávky	4051610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569971	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	40528230000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333138	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 RD	Verze
Číslo objednávky	4051600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569964	
Množství	5 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	4460740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476163	mm (P): 6.10, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30	Verze
Číslo objednávky	4461580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570113	mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	44528240000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118333121	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	44528040000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332773	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	44528140000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333015	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	44528080000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333008	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	44528190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332858	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	4460810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476231	mm (P): 6.10, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	44528120000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332872	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	4460730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476156	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	44528170000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332926	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10	Verze
Číslo objednávky	44528090000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332896	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	4460780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476200	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	4528180000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333114	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	4560760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476187	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6	Verze
Číslo objednávky	4527990000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332919	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	4560770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476194	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8	Verze
Číslo objednávky	4528030000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9	Verze
Číslo objednávky	4528070000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332797	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3	Verze
Číslo objednávky	4527940000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	4560800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476224	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/2	Verze
Číslo objednávky	4527930000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332766	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/32	Verze
Číslo objednávky	4561670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 32, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570175	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 193.9 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/4	Verze
Číslo objednávky	4527970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332889	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	4560450000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476149	mm (P): 6.10, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/50	Verze
Číslo objednávky	4528130000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332902	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:46:31 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/5	Verze
Číslo objednávky	4527980000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118332759	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/7	Verze
Číslo objednávky	4528020000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118332780	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	4460750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118476170	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	4528220000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118333107	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	4460790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118476217	
Množství	60 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4046390000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248782109	
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 M PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4003780000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4050118424461	
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 M MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4018400000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248310876	
Množství	600 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WS 10/6 MC M NE GE	Verze
Číslo objednávky	17430000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248551637	Allen-Bradley, Žlutá
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 MC M NE BL	Verze
Číslo objednávky	169080000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248824618	Allen-Bradley, Modrá
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 MC M NE RT	Verze
Číslo objednávky	17440000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248551644	Allen-Bradley, Červená
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 MC M NE GN	Verze
Číslo objednávky	17420000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248551620	Allen-Bradley, Zelená
Množství	600 ks	
Typ	WS 10/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	128450000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248350513	Allen-Bradley, Bílá
Množství	600 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	105520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	105490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APP 2	Verze
Číslo objednávky	489090000	Řada A, Dělicí deska
GTIN (EAN)	4050118499308	
Množství	50 ks	

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verze
Číslo objednávky	4661290000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SC/1	Verze
Číslo objednávky	4991920000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118376722	
Množství	50 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO BK	Verze
Číslo objednávky	4661300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SC/1 BK	Verze
Číslo objednávky	475310000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118487114	
Množství	50 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Verze
Číslo objednávky	4661280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4027540000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248574711	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	
Typ	WS 12/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4009910000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456658	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4038820000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248768073	Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGPC 4	Verze
Číslo objednávky	2540960000	Víko svorky, Oranžová, Wemid, Výška: 14.8 mm, Šířka: 5.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118553147	Hloubka: 17.9 mm
Množství	50 ks	

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitřených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4038650000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248767908	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	
Typ	DEK 5/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	409830000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	11320000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGLE 2.5/4	Verze
Číslo objednávky	4457570000	Zamykací spony (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118473100	
Množství	25 ks	

APGTB 4 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007160000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118391879	
Množství	600 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4051880000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248632114	Bílá
Množství	600 ks	