

HDC XX6A03 MMSXXXX-3000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	
Číslo objednávky	2546843000
Typ	HDC XX6A03 MMSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118556667
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. července 2024 20:48:39 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,001 g
----------------	---------

Teploty

Mezní teplota	-30 °C ... 90 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	30 m
Izolační síla	≥ 1000 MΩ	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0,5 A	Kategorie	Cat. 6A
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	8	Přenosová rychlost	10 Gbit/s
Verze pro opačnou stranu	Konektor samec	Verze pro stranu modulu	Konektor samec
Závažnost znečištění	2		

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá		
Barva opláštění	zelená (RAL 6018)		
Délka kabelu	30 m		
Halogen	bez obsahu halogenů		
Izolace	Polyolefin		
Materiál pláště	PUR		
Stíněný	Ano		
Vnější průměr	Průměr	8,9 mm	
Vnější průměr	8.9 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	6c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format