

**HDC XX6A03 MFSXXXX-3000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	
Objednací číslo	<a href="#">2548113000</a>
Typ	HDC XX6A03 MFSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118557350
Množství	1 ks

## HDC XX6A03 MFSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,001 g
----------------	---------

## Teploty

Mezní teplota	-30 °C ... 90 °C
---------------	------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	30 m
Izolační síla	≥ 1000 MΩ	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0,5 A	Kategorie	Cat. 6A
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	8	Přenosová rychlost	10 Gbit/s
Verze pro opačnou stranu	Konektor samice	Verze pro stranu modulu	Konektor samec
Závažnost znečištění	2		

## Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá		
Barva opláštění	zelená (RAL 6018)		
Délka kabelu	30 m		
Halogen	bez obsahu halogenů		
Izolace	Polyolefin		
Materiál pláště	PUR		
Stíněný	Ano		
Vnější průměr	8.9 mm		
Vnější průměr	Průměr		8.9 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>