

CD-CTH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, držák na vázací pásky, 19.6 mm x 10.8 mm
Číslo objednávky	2554010000
Typ	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
Množství	100 ks

CD-CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	19,6 mm	Výška (v palcích)	0,772 inch
Šířka	10,8 mm	Šířka (v palcích)	0,425 inch
Délka	26 mm	Délka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...1000 °C

Obecné informace

Barevný	černá, RAL 7021	Bez sledování	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	PA
Rozsah provozní teploty	-40...1000 °C	Verze	pro kabelová vedení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)