

CD-RET 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, vazač
Objednací číslo	2554020000
Typ	CD-RET 40
GTIN (EAN)	4050118564150
Množství	500 ks

CD-RET 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1,848 g
----------------	---------

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné informace

Barevný	Žlutá	Bez sledování	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyamid 6 (PA 6)
Použití	Pro 40 mm kabelová vedení	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka kanálu	40		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--