

CD-LBK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
Objednací číslo	2554120000
Typ	CD-LBK
GTIN (EAN)	4050118564242
Množství	20 ks

CD-LBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Délka	500 mm	Délka (v palcích)	19,685 inch
Čistá hmotnost	214,5 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

Obecné informace

Barevný	Žlutá, Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC	Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
Verze	Souprava (držák + kolejnice)		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	27-40-07-92	ECLASS 12.0	27-40-07-92
ECLASS 13.0	27-40-07-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-LBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

