

## HDC 64D KBU 1M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
Objednací číslo	<a href="#">2559910000</a>
Typ	HDC 64D KBU 1M32G N
GTIN (EAN)	4050118677416
Množství	1 ks

## HDC 64D KBU 1M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4,724 inch
Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3,11 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Čistá hmotnost	399 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Polyamid, Nerezavějící ocel	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)		

## Rozměry

Kabelový vstup	se závitem	Výška pouzdra B	79 mm
----------------	------------	-----------------	-------

## Verze

BG	8	Barva (RAL)	RAL 7035
Design	vysoký	Design pouzdra	Kryt spojky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závitem	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Těsnění	NBR
Velikost	8	Velikost kabelových vstupů	M 32
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	M 32

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Vrtací olej
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Nafta
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Hydraulický olej

## HDC 64D KBU 1M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Chemická odolnost	Odolné
Látka	Chladivo
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Pot
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Prémiový benzín
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Nestabilní

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemická odolnost	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@56ff6f32 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f5ebff6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4781913a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45b7029d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@681c73e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72a7d01c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39e49733 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44bad978 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4fb2014a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d91f90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e994dd7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@cfa2665 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@539dcee1

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC 64D KBU 1M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### XXL kryt konektoru, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 64D TSBU 1M50G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6111130000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248967711	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 50

### Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B DODQ 4B0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6665630000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190422653	Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
Množství	1 ks	Standardně

## HDC 64D KBU 1M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 64D TSBU 1M25G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6786780000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248204021	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 24B TSBU 1PG29G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6661240000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417796	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 24B TSBU 1PG21G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6661230000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417789	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 24B TSBU 1M40G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6902480000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248592944	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Typ	HDC 64D TSBU 1PG21G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6661300000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417857	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 24B TSBU 1M25G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6787760000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248205103	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 64D TSBU 1PG29G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6661320000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417871	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 24B TSBU 1M32G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6787750000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248205097	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 64D TSBU 1M40G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6809630000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248284986	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40

Datum vytvoření 7. července 2024 8:27:27 CEST

## HDC 64D KBU 1M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HDC 64D TSB 1M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6786770000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248204014	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32

## Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC 24B TOBU 1M25G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6787820000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248205264	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 24B TOBU 1PG29G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661380000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417932	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 24B TOBU 1M40G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6902980000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248585274	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Typ	HDC 24B TOBU 1PG21G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661370000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417925	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 64D TOBU 2M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6009710000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248771394	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 24B TOBU 1M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6787810000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248205257	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 64D TOBU 1PG29G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661460000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190418014	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29

## HDC 64D KBU 1M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HDC 64D TOBU 1M40G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6045560000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248780532	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40
Typ	HDC 64D TOBU 1PG21G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661440000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190417994	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 64D TOBU 1M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6786830000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248204076	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32

## XXL kryt konektoru, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC 64D TOBU 1M50G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6111140000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248964413	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na
Množství	1 ks	dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 50