

EXRV 6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Rozpěrný nýt, 32 mm x
Číslo objednávky	2562690000
Typ	EXRV 6.5
GTIN (EAN)	4050118571639
Množství	1 000 ks

EXRV 6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Průměr	11 mm	Čistá hmotnost	0,696 g

Obecné informace

Barevný	černá	Demntáž možná	Ne
Jmenovitý průměr	6,5 mm	Průměr	11 mm
Verze	Tlačný nýt	Verze hlavy	otevřený

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format