

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
Číslo objednávky	2562700000
Typ	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Množství	1 000 ks

EXRV 4.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	27,5 mm	Výška (v palcích)	1,083 inch
Průměr	8,9 mm	Čistá hmotnost	0,31 g

Obecné informace

Barevný	Zelená	Jmenovitý průměr	4,5 mm
Průměr	8,9 mm	Verze	Tlačný nýt
Verze hlavy	otevřený		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format