

**HDC MBUS8 F AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Nalisovaný kontakt         |
| Číslo objednávky | <a href="#">2565950000</a> |
| Typ              | HDC MBUS8 F AWG26-24       |
| GTIN (EAN)       | 4050118575804              |
| Množství         | 100 ks                     |

## HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 0,001 g |
|----------------|---------|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Všeobecné údaje

|                     |                      |  |                      |
|---------------------|----------------------|--|----------------------|
| Cykly zapojování    | ≥ 100                | Délka odizolování, jmenovité připojení | 4 mm                 |
| Materiál            | Slitina mědi         | Materiál kontaktů                      | Slitina mědi         |
| Provedení povrchu   | zlato                | Průřez vodiče, max.                    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> | Typ                                    | Zásuvka              |
| Typ připojení       | Nalisované připojení | Řada                                   | ModuPlug             |

## Obecné údaje

|                  |           |                    |         |
|------------------|-----------|--------------------|---------|
| Cykly zapojování | ≥ 100     | Jmenovitý proud    | 0,5 A   |
| Povrch kontaktu  | Pozlacené | Přenosová rychlost | 10 Gbps |
| Typ              | Zásuvka   |                    |         |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo) | 6c                                   |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                  |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                         |

## HDC MBUS8 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HDC MBUS8 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nářadí



#### Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                                |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ              | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0    | Verze                          |
| Číslo objednávky | <a href="#">4592650000</a> | Nástroj k nalisování kontaktů  |
| GTIN (EAN)       | 4050118603774              |                                |
| Množství         | 1 ks                       |                                |
| Typ              | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0    | Verze                          |
| Číslo objednávky | <a href="#">4592680000</a> | Lokátor pro krimpovací nástroj |
| GTIN (EAN)       | 4050118603781              |                                |
| Množství         | 1 ks                       |                                |