

**HDC MBUS8 F AWG22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	<a href="#">2565970000</a>
Typ	HDC MBUS8 F AWG22
GTIN (EAN)	4050118575828
Množství	100 ks

## HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,001 g
----------------	---------

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 90 °C
---------------	------------------

## Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka odizolování, jmenovité připojení	4 mm
Materiál	Slitina mědi	Materiál kontaktů	Slitina mědi
Provedení povrchu	zlato	Průřez vodiče, max.	0,34 mm <sup>2</sup>
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení
Řada	ModuPlug		

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Jmenovitý proud	0,5 A
Povrch kontaktu	Pozlacené	Přenosová rychlost	10 Gbps
Typ	Zásuvka		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo)	6c

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení


Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HDC MBUS8 F AWG22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**

## HDC MBUS8 F AWG22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nářadí



#### Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4592650000</a>	Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4592680000</a>	Lokátor pro krimpovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ks	