

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

- Montážní sada, která zahrnuje relé, zásuvku a příchytku
- Otestováno 100 % funkcí
- 100% kontrola síly dielektrika mezi vstupem-výstupem
- 2 CO kontakty
- Volitelně s mechanickým stavovým indikátorem
- Volitelné testovací tlačítko s barevnou identifikací cívek (AC červená / DC modrá)
- Jasný stavový LED indikátor (AC cívka: červená / DC cívka: zelená)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | D-SERIES DRM, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi flash pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: Ano |
| Objednací číslo | 2576000000 |
| Typ | DRMKITP115VAC 2CO LD/PB |
| GTIN (EAN) | 4050118585759 |
| Množství | 10 ks |
| Příslušné relé | 7760056075 |
| Příslušná základna | 7760056362 |

Datum vytvoření 23. května 2024 9:27:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 82,3 mm | Hloubka (v palcích) | 3,24 inch |
| Výška | 101,8 mm | Výška (v palcích) | 4,008 inch |
| Šířka | 30,6 mm | Šířka (v palcích) | 1,205 inch |
| Čistá hmotnost | 97,552 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace | | |

Řídící strana

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Jmenovité řídící napětí | 115 V AC | Jmenovitý proud AC | 12,6 mA (50 Hz), 10,8 mA (60 Hz) |
| Jmenovité výkonové údaje | 1,0...1,2 VA (60 HZ) | Odpor cívky | 400 Ω ± 10 % |
| Odchylka cívky | 10 % | Ukazatel stavu | Červená LED |

Strana zátěže

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rated switching voltage | 250 V AC | Trvalý proud | 10 A |
| Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0,1 Hz | Max. spínací napětí, AC | 250 V |
| AC spínací výkon (odporový), max. | 2500 VA | DC spínací výkon (odporový), max. | 240 W @ 24 V |
| Odložení zapnutí | <20 ms | Odložení vypnutí | <20 ms |
| Typ kontaktu | 2 CO contact (AgNi flash pozlacené) | Mechanická životnost | 20x 10 ⁶ spínací cykly |
| Min. spínací výkon | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V | | |

Obecné údaje

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lišta | TS 35 | |
| Testovací tlačítko k dispozici | Ano | |
| Verze testovacího tlačítka | Testovací tlačítko s aretací, Testovací tlačítko bez aretace | |
| Indikátor pozice mechanického přepínače | Ano | |
| Barevný | černá | |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent | Kryt |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| | Komponent | Posunovač |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| | Komponent | Montážní podstavec |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| | Komponent | Příchytka |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| | Komponent | Kryt relé |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| | Komponent | Základna relé |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| | Komponent | Stavový indikátor relé |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| | Komponent | Relé s testovacím tlačítkem |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Koordinace izolace

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jmenovité napětí | 250 V | Závažnost znečištění | 2 |
| Kategorie rázového napětí | III | Skupina izolačního materiálu | C |
| Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 5,5 mm | Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 1,8 kV _{eff} / 1 min. |
| Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 1 kV _{eff} / 1 min | Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kV _{eff} / 1 min |
| Stupeň krytí | IP20 | | |

Další detaily o certifikacích / normách

| | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Č. certifikace (cURus), relé | E312083 | Č. certifikace (cURus), základna | E355547 |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

Data připojení

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metoda připojení vodiče | PUSH IN | Délka odizolování, jmenovité připojení | 10 mm |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení | 1,5 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0,14 mm ² |
| Upínací rozsah, max. | 1,5 mm ² | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Průřez vodiče, pevný, min. | 0,14 mm ² |
| Průřez vodiče, pevný, max. | 1,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,14 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 1,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,14 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1 mm ² | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm ² |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm ² | Velikost nože | 0,4 x 2,5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001437 | ETIM 7.0 | EC001437 |
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27 |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung](#) / [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 23. května 2024 9:27:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.


DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy


Schéma připojení




Graph




Graph




Graph



Graph



Dimensional drawing



Relé v kombinaci se základnou

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Objednací číslo | 6749320000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895544 | |
| Množství | 1 ks | |

Propojka pro zásuvný konektor s připojením PUSH IN

Křížové propojení zásuvek v rámci D-SERIES DRI.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | SCM/SDI P CC | Verze |
| Objednací číslo | 6760056366 | D-SERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN) | 6944169773327 | |
| Množství | 10 ks | |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Objednací číslo | 6521000000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Šedá |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 | |
| Množství | 80 ks | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Objednací číslo | 6520980000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118327939 | |
| Množství | 80 ks | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Objednací číslo | 6520990000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118327861 | |
| Množství | 80 ks | |

Úchytné spony



Příchytka pro relé D-SERIES DRM

- Kovová a plastová příchytka

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | DRM/DRL CLIP M | Verze |
| Objednací číslo | 6760056108 | D-SERIES, Příchytka |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| Množství | 10 ks | |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ESG 6/17

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ | ESG 6/17 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6005100000 | ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| Množství | 3 000 ks | |

Plochý šroubovák

VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ | SDIS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Objednací číslo | 6749790000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka |
| GTIN (EAN) | 4050118896534 | čepele (A): 0.4 mm |
| Množství | 1 ks | |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6525800000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace |
| GTIN (EAN) | 4050118331875 | zákazníka |
| Množství | 80 ks | |

ESG 6/15

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ | ESG 6/15 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6619940000 | ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| Množství | 3 000 ks | |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LED



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Se zeleným LED indikátorem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ | RIM 3 110/230VUC | Verze |
| Objednací číslo | 7940018455 | D-SERIES, LED modul, Jmenovité řídící napětí: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | Zásuvné připojení Plug-in |
| Množství | 10 ks | |

Bezpečnostní moduly



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- S nulovou diodou nebo RC filtrem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | RIM 3 110/230VAC LED | Verze |
| Objednací číslo | 760056045 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídící napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | RIM 3 110/230VAC | Verze |
| Objednací číslo | 760056014 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídící napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | |
| Množství | 10 ks | |

DRMKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Miscellaneous



Kódy typů