

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Repeater FreeCon Active PROFINET pro zásuvné konektory PushPull Var. 14 v souladu s IEC 61076-3-117 a Push-Pull Power v souladu se specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Měděný opakovač PROFINET, FreeCon, IP65
Číslo objednávky	2581810000
Typ	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Množství	1 ks

Datum vytvoření 5. června 2024 17:52:32 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2,087 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Délka	130,4 mm	Délka (v palcích)	5,134 inch
Čistá hmotnost	661,8 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...55 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Datové rozhraní	PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Napájecí rozhraní	PROFINET PushPull Power	Stupeň krytí	IP65
Typ montáže	4 šrouby		

Elektrické vlastnosti

Protokol	PROFINET IRT	Provozní napětí	24 V
Přenosová rychlost v baudech	100 MBit/s	Rozsah provozního napětí	18...30 V DC
Spotřeba proudu	100 mA	Ukazatel LED	ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2, SF: všeobecná chyba, BF: chyba sběrnice, US1: napětí 1 (elektronika), US2: napětí 2, LNK1: port aktivní, LNK2: port aktivní

Obecné standardy

PROFINET specifikace	Conformance Class C acc. V2.3	Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14
Síťový standard	IEC 61158, IEC 61784	Č. osvědčení (cULus)	E141197

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cULus)

E141197

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Certificate](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [FreeCon Active Repeater](#)[FreeCon Active Repeater](#)[Technical change to FreeCon Active Cu Repeater](#)[Technische Änderung zu FreeCon Active CU Repeater](#)

Software

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon](#)[Device description – GSDML-V2.35 COP](#)[Firmware – Firmware ABCC COP](#)

Uživatelská dokumentace

[Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_de](#)[Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_en](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)


IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres





Schéma připojení



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety - RJ45



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze
Číslo objednávky	4012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)
Množství	10 ks	

Sety



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verze
Číslo objednávky	4065440000	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
GTIN (EAN)	4050118522136	
Množství	1 ks	