

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodičí, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Ochranné trubice na kabely
Objednací číslo	2588490000
Typ	CBC 8/100 BK
GTIN (EAN)	4050118602579
Množství	100 m

CBC 8/100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	100 000 mm	Délka (v palcích)	3 937 inch
Průměr	8 mm	Čistá hmotnost	30,99 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...90 °C
-------------------------	-------------

Obecné informace

Barevný	černá, RAL 7021	Jmenovitý průměr	8 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polypropylen
Použitelný průřez	50 mm ²	Průměr	8 mm
Průměr svazku, max.	8 mm	Rozsah provozní teploty	-20...90 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--