

CBC-SP 12-100/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodičí, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Ochranná trubice na kabely, cívka
Objednací číslo	2588520000
Typ	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
Množství	25 m

CBC-SP 12-100/25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	100 000 mm	Délka (v palcích)	3 937 inch
Průměr	10 mm	Čistá hmotnost	28 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-15...60 °C
-------------------------	-------------

Obecné informace

Barevný	černá, RAL 7021	Jmenovitý průměr	7,6 mm
Materiál	Polyetylén	Použitelný průřez	7 853 mm ²
Průměr	10 mm	Průměr svazku, max.	100 mm
Průměr svazku, min.	12 mm	Rozsah provozní teploty	-15...60 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--