

**CBC-SP 2-12/50 V2 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodičí, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Ochranná trubice na kabely, cívka
Číslo objednávky	<a href="#">2588690000</a>
Typ	CBC-SP 2-12/50 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118600353
Množství	50 m

## CBC-SP 2-12/50 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	400 000 mm	Délka (v palcích)	15 748 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	5,76 g

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-15...60 °C
-------------------------	-------------

## Obecné informace

Barevný	Bílá	Jmenovitý průměr	1,5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyetylén
Použitelný průřez	113 mm <sup>2</sup>	Průměr	3 mm
Průměr svazku, max.	12 mm	Průměr svazku, min.	2 mm
Rozsah provozní teploty	-15...60 °C		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--