


**CBC-FB 50-75/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodiče, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Textilní materiál ochranné trubice na kabely
Objednací číslo	<a href="#">2588860000</a>
Typ	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
Množství	50 m

## CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	50 000 mm	Délka (v palcích)	1 968,5 inch
Průměr	75 mm	Čistá hmotnost	32 g

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...150 °C
-------------------------	--------------

## Obecné informace

Barevný	Stříbřitě šedá	Jmenovitý průměr	50 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyethylentereftalát PET
Použitelný průřez	4 417 mm <sup>2</sup>	Průměr	75 mm
Průměr svazku, max.	75 mm	Průměr svazku, min.	50 mm
Rozsah provozní teploty	-50...150 °C		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--