


**CBC-FB 30-45/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodiče, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Textilní materiál ochranné trubice na kabely
Objednací číslo	<a href="#">2588880000</a>
Typ	CBC-FB 30-45/100
GTIN (EAN)	4050118602432
Množství	100 m

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	100 000 mm	Délka (v palcích)	3 937 inch
Průměr	45 mm	Čistá hmotnost	25 g

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...150 °C
-------------------------	--------------

## Obecné informace

Barevný	Stříbřitě šedá	Jmenovitý průměr	30 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyethylentereftalát PET
Použitelný průřez	1 590 mm <sup>2</sup>	Průměr	45 mm
Průměr svazku, max.	45 mm	Průměr svazku, min.	30 mm
Rozsah provozní teploty	-50...150 °C		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--