


Podobné ilustraci

Spirálové a tkaninové hadice jsou obzvláště vhodné pro výstavbu prostorově úsporných systémů kabelové vedení v rozvaděčích a v řídicích skříních. Používají se pro vodiče, ochranné a sdružené kabely a vodiče – například v přechodech mezi vnitřkem pouzdra a dveřmi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Textilní materiál ochranné trubice na kabely
Objednací číslo	2588930000
Typ	CBC-FB 10-18/200
GTIN (EAN)	4050118602494
Množství	200 m

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	200 000 mm	Délka (v palcích)	7 874 inch
Průměr	18 mm	Čistá hmotnost	7,94 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné informace

Barevný	Stříbřitě šedá	Jmenovitý průměr	10 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyethylentereftalát PET
Použitelný průřez	254 mm ²	Průměr	18 mm
Průměr svazku, max.	18 mm	Průměr svazku, min.	10 mm
Rozsah provozní teploty	-50...150 °C		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--