

**CD-BO 100X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelový žlab, 100 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2588940000</a>
Typ	CD-BO 100X120 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602784
Množství	8 m

## CD-BO 100X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	120 mm	Šířka (v palcích)	4,724 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	1 450 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

## Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	12 mm	Podlahové lišty	2
Použitelný průřez	10 820 mm <sup>2</sup>	Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko
Rozsah provozní teploty	-5...60 °C	Standardy	V souladu s DIN EN 50085
Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované	Verze bočního panelu	drážkované
Víko	Ano	Šířka drážek	8 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E500004

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**CD-BO 100X120 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CD-BO 100X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## T-tvar



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETT 60	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554100000</a>	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564228	
Množství	25 ks	
Typ	CD-RETT 40	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554090000</a>	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564211	
Množství	40 ks	

## Oddělovač



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-SE 100	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4553990000</a>	Kabelový žlab, oddělovač, 100 mm x
GTIN (EAN)	4050118564129	
Množství	32 ks	

## CD-BO 100X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Značkování



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562680000</a>	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	
Typ	CD-LBK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554120000</a>	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	
Typ	CD-LBH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562850000</a>	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	

## Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RET 100/120	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554060000</a>	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564181	
Množství	250 ks	

## CD-BO 100X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562710000</a>	Rozpěrný nýtovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562700000</a>	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562720000</a>	Rozpěrný nýtovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	
Typ	CD-SCCV	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554000000</a>	Kabelový žlab, šroubové víko
GTIN (EAN)	4050118564136	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV 6.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4562690000</a>	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	

## Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4554080000</a>	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

**CD-BO 100X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Metrický systém**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	CD-LID 120 GY	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2589990000</a>	Kabelový žlab, víko, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
Množství	2 m	