

CD-LID 100 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, víko, 100 mm
Objednací číslo	2589000000
Typ	CD-LID 100 DKG
GTIN (EAN)	4050118602425
Množství	2 m

CD-LID 100 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	214 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-25...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné informace

Barevný	tmavě šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PPE
Rozsah provozní teploty	-25...120 °C	Typ montáže	Příchytka
Víko	Ano		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--