

HDC MRJ45 B MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky	2592230000
Typ	HDC MRJ45 B MI
GTIN (EAN)	4050118602388
Množství	1 ks

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	54,85 mm	Výška (v palcích)	2,159 inch
Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Čistá hmotnost	5,4 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 70 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	750 (RJ45)	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Počet pólů	8	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zástrčný	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

Verze

Průměr – připojení plný vodič, min.	0,4 mm	Průměr – připojení plný vodič, min.	0,64 mm
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Průřez izolace, min.	0,85 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Průřez propojení AWG, min.	AWG 24
Typ připojení	IDC svorka		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

