

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automation Products - u-remote IP67, Aktivní rozvaděč senzoru/aktoru, PROFINET V2.3
Objednací číslo	2599680000
Typ	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:13:40 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1,693 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Délka	225 mm	Délka (v palcích)	8,858 inch
Čistá hmotnost	1 109 g		

Digitální vstupy

Energie vypínání (indukční)	< 150 mJ / kanál	Ochranný obvod	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
Počet	16	Připojení snímače	2 vodiče, 3 vodiče + FE, M12, 5pólový, A kódování
Sensor supply	500 mA	Typ vstupu	P-switching, Typ 2 v souladu s IEC 61131-2
Vstupní filtr	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Vstupní napětí, nízké	< 5 V
Vstupní napětí, vysoké	> 11 V		

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94
Stupeň krytí	IP67	Varianty modulu	16 digitálních vstupů

Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	PushPull-Power	Napájecí napětí (AUX-OUT)	PushPull-Power
Provozní sběrnice (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Provozní sběrnice (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Připojení I/O	8x M12 patice 5 kontaktů, Kódování A		

Napájecí napětí

Limity	18 V DC ... 30 V DC	Max. souhrn proudu – modul	150 mA
Ochrana před záměnou polarity	Ano	Provozní napětí	24 V

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000
Software	Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Uživatelská dokumentace	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety - RJ45



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze
Objednací číslo	6012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)
Množství	10 ks	

Sety



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verze
Objednací číslo	6465440000	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
GTIN (EAN)	4050118522136	
Množství	1 ks	
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Verze
Objednací číslo	6912590000	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Množství	1 ks	