

THM WO 25/37 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | THM, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, Bílá |
| Objednací číslo | 2621510000 |
| Typ | THM WO 25/37 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625530 |
| Množství | 2 500 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,025 mm | Hloubka (v palcích) | 0,001 inch |
| Výška | 25 mm | Výška (v palcích) | 0,984 inch |
| Šířka | 37 mm | Šířka (v palcích) | 1,457 inch |
| Čistá hmotnost | 0,16 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | -40... |
|-------------------------|--------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| Barevný | Bílá | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Počet na roli | 2 500 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -40... | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Typ tisku | prázdný | |
| Velikost pole na označení | 15 x 25 mm | |
| Šířka | 37 mm | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------|
| Vnější prům. vodiče | 4,8 - 7 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 7 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 4,8 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

Nákresy



THM WO 25/37 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Objednací číslo | 2005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |