


**HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, 24.9 x 4 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">2621570000</a>
Typ	HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625479
Množství	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Datum vytvoření 30. července 2024 11:12:23 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Výška	24,9 mm	Výška (v palcích)	0,98 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Čistá hmotnost	0,252 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...125 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...125 °C
Rozsah provozní teploty, max.	125 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Velikost pole na označení	4 x 24.9 mm	Šířka	4 mm

## Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez propojení AWG, max.	AWG 20	Průřez propojení AWG, min.	AWG 24
Průřez připojeného vodiče	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Rychlost smršťování	2:1
Vnější prům. vodiče	1.2 - 2.4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,2 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

**Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2448880000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	

**HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Číslo objednávky	<a href="#">4957420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks