


**HS-FR 12.7-25.4/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 12.7 - 25.4 mm, 49.8 x 40.5 mm, Bílá |
| Číslo objednávky      | <a href="#">2621880000</a>                                     |
| Typ                   | HS-FR 12.7-25.4/50 MM W  |
| GTIN (EAN)            | 4050118625165  |
| Množství              | 300 ks   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>          |

## HS-FR 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch  |
| Výška          | 49,8 mm | Výška (v palcích)   | 1,961 inch |
| Šířka          | 40,5 mm | Šířka (v palcích)   | 1,594 inch |
| Čistá hmotnost | 1,6 g   |                     |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...125 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                               |                |                               |              |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Barevný                       | Bílá           | Halogen                       | Ne           |
| Materiál                      | Polyolefin     | Rozsah provozní teploty       | -55...125 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 125 °C         | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C       |
| Velikost pole na označení     | 40,5 x 49,8 mm | Šířka                         | 40,5 mm      |

## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                          |                            |                     |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                    | Halogen                    | Ne                  |
| Průřez propojení AWG, max.       | AWG 4/0                  | Průřez propojení AWG, min. | AWG 2               |
| Průřez připojeného vodiče        | 35 - 120 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max.        | 120 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 35 mm <sup>2</sup>       | Rychlost smršťování        | 2:1                 |
| Vnější prům. vodiče              | 12,7 - 25,4 mm           | Vnější prům. vodiče, max.  | 25,4 mm             |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 12,7 mm                  |                            |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

### HS-FR 12.7-25.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HS-FR 12.7-25.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Typ              | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Verze            |
| Číslo objednávky | <a href="#">2448880000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)       | 4050118462944              |                  |
| Množství         | 1 ks                       |                  |

### THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ              | THM MMP ROLLER 115         |
| Číslo objednávky | <a href="#">2457420000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |
| Množství         | 1 ks                       |

**HS-FR 12.7-25.4/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ              | MM PLUS ROLLER 110         |
| Číslo objednávky | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |
| Množství         | 1 ks                       |