

**VT-TM 5/18 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Objímka x 5.3 mm, Polyester, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní, Vnější prům. vodiče: 24 - 35 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2633080000</a>
Typ	VT-TM 5/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118695144
Množství	50 ks

## VT-TM 5/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37,19 mm	Hloubka (v palcích)	1,464 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	5,3 mm	Šířka (v palcích)	0,209 inch
Čistá hmotnost	1,55 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Žlutá, Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyester, TPU	Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	5,3 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	25 - 70 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	25 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče	24 - 35 mm	Vnější prům. vodiče, max.	35 mm
Vnější prům. vodiče, min.	24 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## VT-TM 5/18 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### TM-I 15



#### Spolehlivost procesu: TM-I

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 15 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005450000</a>	TM-I, Vkládací značky, 15 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390346	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 15 MM GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005580000</a>	TM-I, Vkládací značky, 15 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390353	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 15 MM RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005760000</a>	TM-I, Vkládací značky, 15 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118390360	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 15 MM BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005910000</a>	TM-I, Vkládací značky, 15 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118390285	
Množství	2 000 ks	

## VT-TM 5/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT-TM-I 18 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K14101044</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190332518	
Množství	640 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K14101693</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190332556	
Množství	640 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K18431686</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190397449	
Množství	320 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K98060000</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4032248241040	
Množství	640 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K18431688</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190398699	
Množství	320 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE OR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K14101690</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Oranžová
GTIN (EAN)	4008190368623	
Množství	640 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K14101688</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190332549	
Množství	640 ks	

Datum vytvoření 4. června 2024 16:12:56 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**VT-TM 5/18 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

Typ	TM-I 18 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">18431687</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190349028	
Množství	320 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">14101686</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190332525	
Množství	640 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">18431044</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ks	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">14101687</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190332532	
Množství	640 ks	