

**FP ENC DR07 145 3C A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.  
Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a  
mnoho dalšího.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 145 mm, pro hliníkové víko
Číslo objednávky	<a href="#">2633760000</a>
Typ	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
Množství	5 ks

## FP ENC DR07 145 3C A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	145 mm	Šířka (v palcích)	5,709 inch
Čistá hmotnost	48 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Materiál	Ocel, galvanizovaná	Izolační materiál	ocel
Barevný	Stříbrná	Typ montáže	Šroubová montáž
Poloha při montáži, poznámka k instalaci pro hliníkové víko		Návod k instalaci	Šrouby součástí
Verze	se slotem		

## Všeobecné specifikace

Izolační materiál	ocel	Návod k instalaci	Šrouby součástí
Materiál	Ocel, galvanizovaná	Barevný	Stříbrná

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### FP ENC DR07 145 3C A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## Příslušenství

## Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

**Výhody:**

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4021510000</a>	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4064675359050	
Množství	5 ks	

**FP ENC DR07 145 3C A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****DMS PRO**

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	DMS PRO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">479120000</a>	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118287011	
Množství	1 ks	