

**AAM 35-185 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Vstup napájení**

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovací svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení svorek, 23.5 x 12 mm, Rozteč v mm (P): 12.00 Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">2635600000</a>
Typ	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
Množství	40 ks

## AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,268 inch
Výška	23,5 mm	Výška (v palcích)	0,925 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	0,425 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 6.6	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	12 mm
-----------------	-------

## Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## AAM 35-185 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

