

**HDC MHE 4 FP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Signálový modul
Číslo objednávky	<a href="#">2635990000</a>
Typ	HDC MHE 4 FP
GTIN (EAN)	4050118692792
Množství	1 ks

## HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	59,6 mm	Výška (v palcích)	2,346 inch
Šířka	7,15 mm	Šířka (v palcích)	0,281 inch
Čistá hmotnost	18,118 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 <sup>12</sup> Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet potenciálů	4
Počet pólů	4	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0,5
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

## PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

## Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

**HDC MHE 4 FP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cULus)

E92202

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [Technical change - EN](#)[Technical change - DE](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy


### Obrázek výrobku



HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /  
H07V-K2,5



HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /  
H07V-K2,5



## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429070000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429050000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	


## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4737020000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4737010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736970000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	


## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4737040000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4737030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736930000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736910000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	



## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736990000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4737000000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736950000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

## HDC MHE 4 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

### S krátkým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736890000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736900000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	