

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul
Objednací číslo	2636070000
Typ	HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN)	4050118692815
Množství	1 ks

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,776 inch
Výška	63 mm	Výška (v palcích)	2,48 inch
Šířka	7,15 mm	Šířka (v palcích)	0,281 inch
Čistá hmotnost	24,412 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet potenciálů	4
Počet pólů	4	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0,5
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Používá se pouze v kombinaci s montážními držáky (2716790000/2716800000) krytů RockStar IP66 pro montáž na stěnu.
----------------------	---

HDC MHE 4X MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cULus)

E92202



Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [Technical change - EN](#)[Technical change - DE](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 4X MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy




HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Propojovací můstek



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MXCC7 4X	Verze
Objednací číslo	6709770000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805710	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MXCC5 4X	Verze
Objednací číslo	6709740000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805680	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC9 4X	Verze
Objednací číslo	6709790000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805734	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC3 4X	Verze
Objednací číslo	6709720000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805666	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC10 4X	Verze
Objednací číslo	6709800000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805741	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC12 4X	Verze
Objednací číslo	6709820000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805765	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC4 4X	Verze
Objednací číslo	6709730000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805673	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC2 4X	Verze
Objednací číslo	6709710000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805659	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC11 4X	Verze
Objednací číslo	6709810000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805758	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC8 4X	Verze
Objednací číslo	6709780000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805727	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 23. května 2024 19:00:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MXCC6 4X	Verze
Objednávací číslo	6709750000	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805703	
Množství	50 ks	

Značkovač



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MMARK 4	Verze
Objednávací číslo	6710590000	Značkovače, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118783902	
Množství	640 ks	