

## HDC MHE 4X2 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul
Číslo objednávky	<a href="#">2636080000</a>
Typ	HDC MHE 4X2 FP
GTIN (EAN)	4050118692822
Množství	1 ks

## HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,776 inch
Výška	63 mm	Výška (v palcích)	2,48 inch
Šířka	7,15 mm	Šířka (v palcích)	0,281 inch
Čistá hmotnost	26,419 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 <sup>12</sup> Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet potenciálů	2
Počet pólů	4	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0,5
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

## PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

## Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

## HDC MHE 4X2 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">Technical change - EN</a> <a href="#">Technical change - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## HDC MHE 4X2 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy


### Obrázek výrobku




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



### HDC MHE 4X2



## HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Propojovací můstek



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MXCC12 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709820000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805765	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC7 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709770000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805710	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MXCC9 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709790000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805734	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC4 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709730000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805673	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC11 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709810000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805758	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC6 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709750000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805703	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC2 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709710000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805659	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC10 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709800000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805741	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MXCC5 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709740000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805680	
Množství	50 ks	
Typ	HDC MXCC8 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709780000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805727	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. června 2024 7:45:32 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HDC MHE 4X2 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	HDC MXCC3 4X	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4709720000</a>	Propojovací můstek, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118805666	
Množství	50 ks	

## Značkovač



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MMARK 4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710590000</a>	Značkovače, Konektorové sestavy pro těžký provoz
GTIN (EAN)	4050118783902	
Množství	640 ks	