

**HDC MPN 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Pneumatický modul
Číslo objednávky	<a href="#">2637340000</a>
Typ	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
Množství	1 ks

## HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	6,624 g
----------------	---------

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 80 °C
---------------	------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet pólů	3
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1	Typ	Zástrčný, Zásuvka
Řada	ModuPlug		

## Verze

Typ připojení	Připojení hadic (pneumatických)
---------------	---------------------------------

## Pneumatický modul

Modul, provozní tlak	8 bar	Vnitřní průměr hadice, min.	1,6 mm
Vnitřní průměr hadice, max.	4 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-20	ECLASS 9.1	27-44-02-20
ECLASS 10.0	27-44-02-20	ECLASS 11.0	27-44-02-20
ECLASS 12.0	27-44-02-20	ECLASS 13.0	27-44-02-20

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Soubory ke stažení




Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MPN 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HDC MPN 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## Pneumatické kontakty



### Přizpůsobte svá připojení budoucnosti Pomocí pokročilých řešení řady RockStar® ModuPlug

Komplexnost průmyslových aplikací stále roste. Požadavky na konektivitu rostou s nimi. Funkčnost na neúspornějším instalačním prostoru, bezpečná instalace a rychlý proces výměny jsou několika z vlastností produktu, po kterých je poptávka. Náš systém modulárních zásuvných konektorů RockStar® ModuPlug splňuje současné požadavky trhu, ale zároveň byl navržen o ohledem na budoucnost. Použitím jednotlivých modulů kombinujete potřebné funkce pro přenos výkonu, signálu a dat prostřednictvím jediného rozhraní. Díky nové rozmanitosti velikostí modulů můžete v jednom zásuvném konektoru kombinovat více aplikací než kdy předtím. Tyto moduly snižují potřebný prostor a redukuje náklady ve srovnání s konektory s pevnými póly a jinými modulárními systémy zásuvných konektorů. Důmyslné rámy a moduly se velmi snadno instalují a integrují do krytů HDC se stupněm kdytí IP 65 a IP 68. Můžete také systém RockStar® ModuPlug použít k doplnění vašich stávajících aplikací bez jakékoliv potřeby změn ve vašem systému. Jakožto zkušený partner průmyslové konektivity nabízí společnost Weidmüller ultra moderní konektivitu s maximální spolehlivostí. Můžete vytvořit přizpůsobená řešení pro progresivní připojení i se systémem RockStar®.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MPN 4.0 F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637420000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654561	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 1.6 F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637480000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654721	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 1.6 SOF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637490000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ano
GTIN (EAN)	4050118654738	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 3.0 F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637450000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654592	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 4.0 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637410000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654554	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 3.0 SOF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2637460000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ano
GTIN (EAN)	4050118654707	
Množství	10 ks	

## HDC MPN 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	HDC MPN 1.6 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4637470000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654714	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 4.0 SOF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4637430000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ano
GTIN (EAN)	4050118654578	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MPN 3.0 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4637440000</a>	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
GTIN (EAN)	4050118654585	
Množství	10 ks	