


**THM WO VIN 12.7/19 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, Bílá
Objednací číslo	<a href="#">2657100000</a>
Typ	THM WO VIN 12.7/19 WS
GTIN (EAN)	4050118675238
Množství	10 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM WO VIN 12.7/19 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,07 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	12,7 mm	Výška (v palcích)	0,5 inch
Šířka	19,1 mm	Šířka (v palcích)	0,752 inch
Čistá hmotnost	0,05 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Obecné údaje

Barevný	Bílá
Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo
Materiál	Vinylová fólie
Metoda tisku	Tepelný přenos
Počet na roli	100 000
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ne
Typ tisku	prázdný
Šířka	19,1 mm

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 18	Vnější prům. vodiče	2 - 4 mm
Vnější prům. vodiče, max.	4 mm	Vnější prům. vodiče, min.	2 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## Nákresy



**THM WO VIN 12.7/19 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	