


THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, Bílá
Číslo objednávky	2657150000
Typ	THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675283
Množství	400 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:16:55 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,07 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	31,8 mm	Šířka (v palcích)	1,252 inch
Čistá hmotnost	0,12 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá
Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo
Materiál	Vinylová fólie
Metoda tisku	Tepelný přenos
Počet na roli	400
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájeníKotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ne
Typ tisku	prázdný
Šířka	31,8 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 12	Vnější prům. vodiče	3 - 7 mm
Vnější prům. vodiče, max.	7 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------


Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:16:55 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Nákresy



THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	