

CD 80X80 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dobře strukturované a ochráněné zapojení poskytuje základ pro instalaci, údržbu a bezpečný provoz. Tyto požadavky platí především pro místa chráněná před explozí. V souladu s normou DIN EN 60079-14 se tyto kabelové trubky hodí pro kabely zahrnující zabezpečené obvody.

Všeobecné objednací údaje

Verze	80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Číslo objednávky	2662560000
Typ	CD 80X80 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685251
Množství	24 m

CD 80X80 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3,15 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	750 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

Obecné informace

Barevný	Modrá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	6 mm	Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko
Rozsah provozní teploty	-5...60 °C	Standardy	V souladu s DIN EN 50085
Verze bočního panelu	drážkované	Víko	Ano
Šířka drážek	4 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD 80X80 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Číslo objednávky	2554080000	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV 6.5	Verze
Číslo objednávky	2562690000	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Číslo objednávky	2562720000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Číslo objednávky	2562710000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Číslo objednávky	2562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	

CD 80X80 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RET 80	Verze
Číslo objednávky	4554050000	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564174	
Množství	400 ks	

Značkování

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LB	Verze
Číslo objednávky	4562680000	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	

Typ	CD-LBH	Verze
Číslo objednávky	4562850000	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	

Typ	CD-LBK	Verze
Číslo objednávky	4554120000	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	