

**CD-BO 100X80 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dobře strukturované a ochráněné zapojení poskytuje základ pro instalaci, údržbu a bezpečný provoz. Tyto požadavky platí především pro místa chráněná před explozí. V souladu s normou DIN EN 60079-14 se tyto kabelové trubky hodí pro kabely zahrnující zabezpečené obvody.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Objednací číslo	<a href="#">2662580000</a>
Typ	CD-BO 100X80 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685268
Množství	16 m

## CD-BO 100X80 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	1 175 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

## Obecné informace

Barevný	Modrá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	6 mm	Podlahové lišty	1
Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko	Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
Standardy	V souladu s DIN EN 50085	Verze bočního panelu	drážkované
Víko	Ano	Šířka drážek	4 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## CD-BO 100X80 4/6 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Oddělovač



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-SE 100	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6553990000</a>	Kabelový žlab, oddělovač, 100 mm x
GTIN (EAN)	4050118564129	
Množství	32 ks	

### Boční rameno



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6554080000</a>	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

## CD-BO 100X80 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## T-tvar



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETT 60	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6554100000</a>	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564228	
Množství	25 ks	
Typ	CD-RETT 40	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6554090000</a>	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564211	
Množství	40 ks	

## Nýt a kryt



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV 6.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6562690000</a>	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6562700000</a>	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6562710000</a>	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	CD-SCCV	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6554000000</a>	Kabelový žlab, šroubové víko
GTIN (EAN)	4050118564136	
Množství	1 000 ks	

## CD-BO 100X80 4/6 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6562720000</a>	Rozpěrný nýtovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	

## Značkování



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	CD-LBH	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6562850000</a>	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	
Typ	CD-LBK	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6554120000</a>	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	
Typ	CD-LB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6562680000</a>	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	

## Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	CD-RET 80	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6554050000</a>	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564174	
Množství	400 ks	