

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The 8pole M12 Mini crimp cable connector with X-coding and 90° cable exit is with compact dimensions and 8 cable exit positions predestined for difficult installation conditions. The cable clamp version with the wide cable clamp ranges from 4 up to 9 mm plus the fully shielded housing together with the shielded strain relief is the universal fail-safe solution for all common cables on the market.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2672440000
Typ	IE-PS-M12X-180-S-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765045
Množství	1 ks

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	16 g
----------------	------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 500	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná
Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	8	Průměr kabelu	4...9 mm
Průměr kabelu, max.	9 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
Průřez připojení max.	0,34 mm ²	Průřez připojení min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,34 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,14 mm ²
Připojení stínění	Ano, šroubované	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67 zapojené	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

Obecné informace

Počet pólů	8	Připojení 1	M12
Připojení 2	Lisovaný spoj	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Stupeň krytí	IP67 zapojené	Cykly zapojování	≥ 500

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	50 V
------------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-109
---------------------	-----------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-109
---------------------	-----------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy




[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres****Schéma pólů**

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Objednací číslo	6381690000	Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ks	

M12X krimpovací kontakty

Machined precision crimp contacts for M12X



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26	Verze
Objednací číslo	6673440000	Kontakt, Patice
GTIN (EAN)	4050118765359	
Množství	100 ks	