

SAI-M12-KSC-22/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kontakt, Kontakt
Číslo objednávky	2673710000
Typ	SAI-M12-KSC-22/24
GTIN (EAN)	4050118755060
Množství	100 ks

SAI-M12-KSC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,215 g
----------------	---------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 250	Jmenovitý proud	7 A
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez připojení max.	0,33 mm ²	Průřez připojení min.	0,21 mm ²
Připojovací průřez	AWG 22 - AWG 24	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

Obecné informace

Připojení 1	M12 Contact	Připojení 2	Lisovaný spoj
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,21 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,33 mm ²
Cykly zapojování	≥ 250		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SAI-M12-KSC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Číslo objednávky	4981690000	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-TMC-PD	Verze
Číslo objednávky	4981700000	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183856	
Množství	1 ks	