

## SAI-M12-KSC-26/28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Kontakt, Kontakt
Objednací číslo	<a href="#">2673720000</a>
Typ	SAI-M12-KSC-26/28
GTIN (EAN)	4050118755077
Množství	100 ks

## SAI-M12-KSC-26/28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,19 g
----------------	--------

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 250	Jmenovitý proud	7 A
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez připojení max.	0,13 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez	AWG 26 - AWG 28	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

## Obecné informace

Připojení 1	M12 Contact	Připojení 2	Crimp
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,13 mm <sup>2</sup>
Cykly zapojování	≥ 250		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SAI-M12-KSC-26/28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMC-PD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6381700000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183856	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-TMCSK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6381690000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ks	