

**SAI-M12-KBC-22/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Kontakt, Patice            |
| Číslo objednávky | <a href="#">2673730000</a> |
| Typ              | SAI-M12-KBC-22/24          |
| GTIN (EAN)       | 4050118754599              |
| Množství         | 100 ks                     |

## SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,291 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                       |                      |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Cykly zapojování      | ≥ 250                | Jmenovitý proud       | 7 A                  |
| Materiál kontaktu     | Slitina mědi         | Povrch kontaktu       | Pozlacené            |
| Průřez připojení max. | 0,33 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení min. | 0,21 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez    | AWG 22 - AWG 24      | Typ připojení         | Nalisované připojení |
| Závažnost znečištění  | 3                    |                       |                      |

## Obecné informace

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Připojení 1                                  | M12 Contact          | Připojení 2                                  | Lisovaný spoj        |
| Materiál kontaktu                            | Slitina mědi         | Povrch kontaktu                              | Pozlacené            |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,21 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 0,33 mm <sup>2</sup> |
| Cykly zapojování                             | ≥ 250                |  |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo) | 6c                                   |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**SAI-M12-KBC-22/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | SAI-TMCSK                  | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4981690000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN)       | 4050118183870              |  |
| Množství         | 1 ks                       |  |
| Typ              | SAI-TMC-PD                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4981700000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN)       | 4050118183856              |  |
| Množství         | 1 ks                       |  |