

SAI-M12-KBC-26/28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Kontakt, Patice |
| Číslo objednávky | 2673740000 |
| Typ | SAI-M12-KBC-26/28 |
| GTIN (EAN) | 4050118755084 |
| Množství | 100 ks |

SAI-M12-KBC-26/28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0,26 g |
|----------------|--------|

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Cykly zapojování | ≥ 250 | Jmenovitý proud | 7 A |
| Materiál kontaktu | Slitina mědi | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Průřez připojení max. | 0,13 mm ² | Průřez připojení min. | 0,08 mm ² |
| Připojovací průřez | AWG 26 - AWG 28 | Typ připojení | Nalisované připojení |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Obecné informace

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Připojení 1 | M12 Contact | Připojení 2 | Lisovaný spoj |
| Materiál kontaktu | Slitina mědi | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,08 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 0,13 mm ² |
| Cykly zapojování | ≥ 250 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo) | 6c |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

SAI-M12-KBC-26/28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SAI-TMCSK | Verze |
| Číslo objednávky | 4981690000 | Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-TMC-PD | Verze |
| Číslo objednávky | 4981700000 | Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118183856 | |
| Množství | 1 ks | |