

IE-PS-M12X-90-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The 8pole M12 Mini crimp cable connector with X-coding and 90° cable exit is with compact dimensions and 8 cable exit positions predestined for difficult installation conditions. The cable clamp version with the wide cable clamp ranges from 4 up to 9 mm plus the fully shielded housing together with the shielded strain relief is the universal fail-safe solution for all common cables on the market.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2702720000
Typ	IE-PS-M12X-90-S-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765335
Množství	1 ks

IE-PS-M12X-90-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 20,5 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 500	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovitý proud	2 A
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kódování	X-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	8
Průměr kabelu	4...9 mm	Průměr kabelu, max.	9 mm
Průměr kabelu, min.	4 mm	Průřez připojení max.	0,34 mm ²
Průřez připojení min.	0,14 mm ²	Průřez vodiče, max.	0,34 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,14 mm ²	Připojení stínění	Ano, šroubované
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Stupeň krytí	IP67 zapojené
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

Obecné informace

Počet pólů	8	Připojení 1	M12
Připojení 2	Lisovaný spoj	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Připojovací závit	M12
Povrch kontaktu	Pozlacené	Stupeň krytí	IP67 zapojené
Cykly zapojování	≥ 500		

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí 30 V

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-109

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-109

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Osvědčení

ROHS Shoda

Datum vytvoření 29. května 2024 12:36:54 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PS-M12X-90-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy



[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PS-M12X-90-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres****Schéma pólů**

IE-PS-M12X-90-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Objednací číslo	6381690000	Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ks	

M12X krimpovací kontakty

Machined precision crimp contacts for M12X



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26	Verze
Objednací číslo	6673440000	Kontakt, Patice
GTIN (EAN)	4050118765359	
Množství	100 ks	