

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	2711860000
Typ	ESG-LP 6/15 MM SI
GTIN (EAN)	4050118750072
Množství	24 000 ks
kompatibilní tiskárna	2878190000

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,05 mm	Hloubka (v palcích)	0,002 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,024 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	6 x 15 mm	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005090000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ks	

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH
Číslo objednávky	4002920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Množství	1 ks