


THM WO-Q 25/38.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, Bílá
Objednací číslo	2711890000
Typ	THM WO-Q 25/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750041
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM WO-Q 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,03 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	38,1 mm	Šířka (v palcích)	1,5 inch
Čistá hmotnost	0,182 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Polyesterová fólie	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Počet na roli	1 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Tištěné znaky	bez	
Typ tisku	prázdný	
Šířka	38,1 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče	4,9 - 9,8 mm
Vnější prům. vodiče, max.	9,8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4,9 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

THM WO-Q 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM WO-Q 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	