


SFX 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásek. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, Žlutá
Objednací číslo	2712120000
Typ	SFX 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4050118749816
Množství	6 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,024 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	0,541 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...90 °C

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyuretan
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Velikost pole na označení	44 x 10,5 mm	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	13 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průchod vázacího pásku	Ploché
Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vhodný vázací pásek	Plast
Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm	Vnější prům. vodiče, max.	40 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Výška textového pole	10,5 mm
Šířka textového pole	44 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH
Objednací číslo	6302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Množství	1 ks

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	