

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	2712671000
Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Množství	1 ks

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 800 g
----------------	---------

Obecné údaje

Délka kabelu	100 m	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0,5 A	Kategorie	Kat. 7 (ISO/IEC 11801)
Počet pólů	8	Verze pro opačnou stranu	otevřený
Verze pro stranu modulu	otevřený	Závažnost znečištění	2

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	100 m	Halogen	Ne
--------------	-------	---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--