

VP HEX M25 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Záslepky, zavřené, M 25 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Číslo objednávky	2715760000
Typ	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
Množství	25 ks

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	5,8 mm	Výška (v palcích)	0,228 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0,591 inch
Průměr	32 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	14 mm	Čistá hmotnost	0,006 g

Teploty

Provozní teplota	-20 °C... 100 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Délka závitu	15 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA 6)	Průměr těsnění	25 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Standardy	in accordance with UL94 V-2	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	Utahovací moment	2,5 Nm
Vnější závit	M 25 x 1,5		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--