

VP HEX M40 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Záslepky, zavřené, M 40 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Číslo objednávky	2715780000
Typ	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Množství	10 ks

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	8,5 mm	Výška (v palcích)	0,335 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Délka	18 mm	Délka (v palcích)	0,709 inch
Průměr	53 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	17 mm	Čistá hmotnost	0,024 g

Teploty

Provozní teplota	-20 °C... 100 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Délka závitu	18 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývody	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA 6)	Průměr těsnění	40 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Standardy	in accordance with UL94 V-2	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	Utahovací moment	6 Nm
Vnější závit	M 40 x 1,5		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--